

Artikelnummer: 122929

Kurzbeschreibung: Wegafzetting met gasdrukveer, vouwvoet, 3230 mm

Langbeschreibung: Wegafzetting met gasdrukveer, vouwvoet: Middelzware, eenvoudige en handbediende slagboom met gasdrukveerondersteuning, met bouten vast te monteren of in beton te storten m.b.v. een frame (toebehoren). Verticaal openend. Rechthoekige slagboom (93 x 46 mm) van bijzonder hard aluminium met een 15 mm hoge rand, zodat je er niet op kunt gaan zitten. Gepoedercoat in helder wit (RAL 9010). Aan beide kanten uitgevoerd met meerdere 0,5 m lange, reflecterende strepen in rood/wit. De basissteun is te vergrendelen met een hangslot aan edelstalen bouten. Basis- en oplegsteun van staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat in verkeersrood (RAL 3020).

- Verstelbare steun van aluminium, geveerd en in hoogte verstelbaar -80/+180 mm
- Te vergrendelen met hangslot
- Totale breedte 3230 mm**
- Lengte slagboom: 3000 mm
- Doorrijbreedte: 3025 mm
- Totale breedte 4230 mm**
- Lengte slagboom: 4000 mm
- Doorrijbreedte: 4025 mm
- Totale breedte 5230 mm**
- Lengte slagboom: 5000 mm
- Doorrijbreedte: 5025 mm
- Totale breedte 6230 mm**
- Lengte slagboom: 6000 mm
- Doorrijbreedte: 6025 mm

