

**Artikelnummer:** 125254

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen "Grey Edition", staal/hout, 2 etages, L 1000 x B 700 mm, tot 600 kg, antraciet/middelgrijs



**Langbeschrijving:** Etagewagen, staal/hout, 2 etages, L 1000 x B 700 mm, tot 600 kg: Zelfs zware dozen of voorwerpen moeten soms worden getransporteerd of flexibel worden opgeslagen. Dat is heel eenvoudig met de royale tafelwagen met laadvlakken a'j L 1000 x B 700 mm. De tafelwagen is gelast uit stabiele en robuuste stalen buis en profielstaal en is voorzien van een bestendige poedercoating. Het heeft twee legplanken van houten panelen, naar keuze in verschillende kleuren. De bovenste plaat draagt een belasting tot 200 kg, de onderste plaat heeft een draagvermogen van ongeveer 400 kg. Hierdoor kunt u zelfs zware voorwerpen op de trolley vervoeren of opslaan. De trolley is eenvoudig te verplaatsen dankzij de vier rollen met TPE-banden. Twee daarvan zijn zwenkwielen met rem, twee zijn vaste wielen - zodat hij soepel rolt, maar ook veilig op een vaste plaats kan worden geparkeerd.

**Laadruimte:**

- Materiaal: houten plaat
- Afmetingen: L 1000 x B 700 mm
- Bovenste laadvlak
- Vloerhoogte: 900 mm
- Draagvermogen: ca. 200 kg
- Onderste laadzone
- Vloerhoogte: 270 mm
- Draagvermogen: ca. 400 kg

**Frameconstructie en banden:**

- Bovenste platform met duwhandgreep
- Gelaste stalen buis en gelaste profielstaalconstructie
- Gepoedercoat
- 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen
- Met remmen op wielen (volgens EN 1757-3: Veiligheid van platformwagens)
- Thermoplastische banden (TPE)
- Wiel a": 200 mm
- Naven met diepgroefkogellager

**Doel:**

- Voor intralogistieke processen, op kantoor of in de scheepvaart
- Mobiele vervoershulp vergemakkelijkt het vervoer van zware objecten
- Als extra werk- of opbergoppervlak, ook in de werkplaats

**Meer details:**

- Buitenafmetingen: L 1197 x B 709 x H 900 mm
- Gemaakt in Duitsland
- 10 jaar garantie

