



HAUPTLEITUNGSSCHUTZSCHALTER
(SHU), 3X1POLIG, E 35A, 230/400V MONTAGE AUF
40MM SAMMELSCHIENEN

Ausführung

Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Leitungsschutzschalter
Ausführung des Produkts		Hauptleitungsschutzschalter
Ausführung der Sperrvorrichtung		Sperrschieber mit Schloss abschliessbar, zusätzlich Drahtplombe, Kabelbinder und Antilux

Allgemeine technische Daten

Polzahl		3
Polzahl / Anmerkung		3P
Auslösecharakteristikkategorie		E
Leistungsschalter / Grundtyp		5SP3
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		20 000
Überspannungskategorie		IV

Spannung

Isolationsspannung / Bemessungswert	V	690
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	6

Versorgungsspannung

Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	Hz	50
-----------------------------------------------	----	----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP		IP40, mit angeschlossenen Leitern
---------------------	--	-----------------------------------

Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom		
• Bemessungswert	kA	25

- gemäß EN 60898 / Bemessungswert

kA	25
----	----

Verlustleistung

Verlustwirkleistung

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol

W	6,9
---	-----

Strom

Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	A	33,25
------------------------------------------------	---	-------

A	33,25
---	-------

Strom / bei AC / Bemessungswert	A	35
---------------------------------	---	----

A	35
---	----

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert

- minimal
- maximal

V	110
---	-----

V	440
---	-----

Produktdetails

Produktbestandteil

- Abgang über Federklemme
- Einspeisen an der Rahmenklemme

Ja

Ja

Produkteigenschaft

- Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1
- plombierbar

Ja

Ja

Produktfunktion

Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter		Nein
------------------------------------------------	--	------

Nein

Anzeige und Bedienung

Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige		AUS = grün, EIN = rot
-----------------------------------------------------	--	-----------------------

AUS = grün, EIN = rot

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt

- der Federklemme / feindrätig / mit Aderendbearbeitung

— minimal	mm ²	2,5
-----------	-----------------	-----

mm ²	2,5
-----------------	-----

— maximal	mm ²	16
-----------	-----------------	----

mm ²	16
-----------------	----

- der Rahmenklemme

— eindrätig / minimal	mm ²	2,5
-----------------------	-----------------	-----

mm ²	2,5
-----------------	-----

— eindrätig / maximal	mm ²	50
-----------------------	-----------------	----

mm ²	50
-----------------	----

— mehrdrätig / minimal	mm ²	2,5
------------------------	-----------------	-----

mm ²	2,5
-----------------	-----

— mehrdrätig / maximal	mm ²	50
------------------------	-----------------	----

mm ²	50
-----------------	----

Position / des Netzanschlusskabels		vorgegeben durch Einbau im unteren Bereich des Zählerfeldes
------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------

vorgegeben durch Einbau im unteren Bereich des Zählerfeldes

Mechanischer Aufbau

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		4,5
--------------------------------------	--	-----

4,5

Befestigungsart		Sammelschiene
-----------------	--	---------------

Sammelschiene

Befestigungsart / sonstige Montage / Anmerkung	auf Sammelschienensystem 40 mm nach DIN 43870 Teil 2
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Schockfestigkeit		30 g, mindestens 3 Stöße, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6		2 g, 20 Frequenzzyklen 5 bis 150 bis 15 Hz
Umgebungstemperatur		
• minimal	°C	-25
• maximal	°C	55
• während Lagerung / minimal	°C	-40
• während Lagerung / maximal	°C	70

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	------------------------------	------------------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SP38352>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SP38352/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5SP38352

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



x^1

x^3

x^5

p

p

p

S

S

S

2

4

6

letzte Änderung:

11.03.2015