



Leírás:

R 3/8" x 1/2"-os (R 3/8" x 13 mm) külső menetes, hatlapú tömlővégek törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlők tartályokra csatlakoztatáshoz

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d2 = R 3/8" átmérőjű külső csőmenettel
- csővég külső átmérője d3 = 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 55 mm
- Kulcsnyílás: kny = 19 mm

Információk:

Cikk

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 541300 |
| GTIN | 4007228702224 |
| Vámtarifa | 39174000 |
| Csomagolási egység (PU) | 10 |

| | |
|-----------|--------------------|
| szín | természetes |
| Súly (kg) | 0,01 |

Külső csomagolás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tartalom darabokban megadva | 10 |
| M x S x M (mm) | 250 x 250 x 85 |

| | |
|----------------------|------------|
| KE bruttó tömege, kg | 0,1 |
|----------------------|------------|

Paletta

| | |
|---------------|-------------------------|
| Dobozok száma | 336 |
| Rétegek száma | 8 |
| M x S x M (m) | 1,2 x 0,8 x 0,83 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kartonok száma rétegenként | 42 |
| Súly (kg) | 356,0 |