



## Leírás:

720 x 1405 mm-es gurulóállványok felszereléssel, stabil, porfestett acéllemezből, kétoldalas kivitelben, 9 akasztóléccel 41 PS tárolódobozhoz, 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált l

- két oldalon 41 db polisztirol tárolódobozzal és 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált lemezzel felszerelve (a perforált lemezt ld. a tartozékoknál)
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 9 akasztóléccel - 704 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- Tárolódobozok összeállítása: 12 db PS tárolódoboz, méret: 1, zöld, 18 db PS tárolódoboz, méret: 2, sárga, 8 db PS tárolódoboz, méret: 3, kék, 3 db PS tárolódoboz, méret: 4, piros
- erős acéllemezből készült perforált lemezek – szélesség x magasság = 650 x 418 mm
- szé=szélesség=720 mm ma=magasság=1405 mm
- a fotón példa látható a használatra

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>783080</b>
GTIN	<b>4007228783087</b>
Vámtarifa	<b>94032080</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>1</b>

szín	<b>világosszürke</b>
Súly (kg)	<b>40,28</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>1</b>
M x S x M (mm)	<b>__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>40,28</b>
----------------------	--------------

### Paletta

M x S x M (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Súly (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------