

## Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Odblokowanie  
przez uniesienie



### Opis

#### Materiał:

Rękojeść - 1.0401.

Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.

#### Wersja:

Uchwyt powlekany tworzywem sztucznym o drobnej strukturze.

Części stalowe oksydowane.

#### Wskazówka:

Seryjnie wykonywane są:

czarne o drobnej strukturze,


czerwone RAL 3003 o drobnej strukturze.

Dla  $L \geq 60$  mm długość gwintu wynosi 60 mm.

#### Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

### Rysunki



# Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym

## Przegląd artykułów

### Dane techniczne

Nr Zamówienia	Kolor	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0752.1051X10	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0752.1051X15	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0752.1051X20	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0752.1051X25	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0752.1051X30	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0752.1051X35	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0752.1051X40	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0752.1051X45	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0752.1051X50	czarny	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0752.1061X10	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0752.1061X15	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0752.1061X20	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0752.1061X25	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0752.1061X30	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0752.1061X35	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0752.1061X40	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0752.1061X45	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0752.1061X50	czarny	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0752.2061X15	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.2061X20	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.2061X25	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.2061X30	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.2061X35	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.2061X40	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.2061X45	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.2061X50	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.2061X55	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.2061X60	czarny	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.2081X15	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.2081X20	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.2081X25	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.2081X30	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.2081X35	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.2081X40	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.2081X45	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.2081X50	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.2081X55	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.2081X60	czarny	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.2101X15	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.2101X20	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.2101X25	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.2101X30	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.2101X35	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.2101X40	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.2101X45	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.2101X50	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.2101X55	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.2101X60	czarny	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.3081X15	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K0752.3081X20	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0752.3081X25	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0752.3081X30	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0752.3081X35	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0752.3081X40	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0752.3081X45	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0752.3081X50	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0752.3081X55	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0752.3081X60	czarny	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0752.3101X15	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15

# Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0752.3101X20	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0752.3101X25	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0752.3101X30	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0752.3101X35	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0752.3101X40	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0752.3101X45	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0752.3101X50	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0752.3101X55	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0752.3101X60	czarny	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0752.4101X20	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K0752.4101X25	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0752.4101X30	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0752.4101X35	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0752.4101X40	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0752.4101X45	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0752.4101X50	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0752.4101X55	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0752.4101X60	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0752.4101X70	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0752.4101X80	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0752.4101X90	czarny	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0752.4121X20	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K0752.4121X25	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0752.4121X30	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0752.4121X35	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0752.4121X40	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0752.4121X45	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0752.4121X50	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0752.4121X55	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0752.4121X60	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0752.4121X70	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0752.4121X80	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0752.4121X90	czarny	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0752.5121X25	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0752.5121X30	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0752.5121X35	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0752.5121X40	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0752.5121X45	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0752.5121X50	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0752.5121X55	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0752.5121X60	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0752.5121X70	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0752.5121X80	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0752.5121X90	czarny	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K0752.5161X25	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0752.5161X30	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0752.5161X35	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0752.5161X40	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0752.5161X45	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0752.5161X50	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0752.5161X55	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0752.5161X60	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0752.5161X70	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0752.5161X80	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0752.5161X90	czarny	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K0752.10527X10	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0752.10527X15	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0752.10527X20	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0752.10527X25	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0752.10527X30	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0752.10527X35	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0752.10527X40	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40

# Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0752.10527X45	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0752.10527X50	czerwony RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0752.10627X10	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K0752.10627X15	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K0752.10627X20	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K0752.10627X25	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K0752.10627X30	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K0752.10627X35	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K0752.10627X40	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K0752.10627X45	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K0752.10627X50	czerwony RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K0752.20627X15	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.20627X20	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.20627X25	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.20627X30	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.20627X35	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.20627X40	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.20627X45	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.20627X50	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.20627X55	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.20627X60	czerwony RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.20827X15	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.20827X20	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.20827X25	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.20827X30	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.20827X35	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.20827X40	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.20827X45	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.20827X50	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.20827X55	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.20827X60	czerwony RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.21027X15	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
K0752.21027X20	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
K0752.21027X25	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
K0752.21027X30	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
K0752.21027X35	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
K0752.21027X40	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
K0752.21027X45	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
K0752.21027X50	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
K0752.21027X55	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
K0752.21027X60	czerwony RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
K0752.30827X15	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K0752.30827X20	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0752.30827X25	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0752.30827X30	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0752.30827X35	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0752.30827X40	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0752.30827X45	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0752.30827X50	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0752.30827X55	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0752.30827X60	czerwony RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0752.31027X15	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K0752.31027X20	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K0752.31027X25	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K0752.31027X30	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K0752.31027X35	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K0752.31027X40	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K0752.31027X45	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K0752.31027X50	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K0752.31027X55	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K0752.31027X60	czerwony RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K0752.41027X20	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20

## Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym

### Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0752.41027X25	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0752.41027X30	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0752.41027X35	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0752.41027X40	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0752.41027X45	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0752.41027X50	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0752.41027X55	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0752.41027X60	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0752.41027X70	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0752.41027X80	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0752.41027X90	czerwony RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0752.41227X20	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K0752.41227X25	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K0752.41227X30	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K0752.41227X35	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K0752.41227X40	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K0752.41227X45	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K0752.41227X50	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K0752.41227X55	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K0752.41227X60	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K0752.41227X70	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K0752.41227X80	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K0752.41227X90	czerwony RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K0752.51227X25	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0752.51227X30	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0752.51227X35	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0752.51227X40	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0752.51227X45	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0752.51227X50	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0752.51227X55	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0752.51227X60	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0752.51227X70	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0752.51227X80	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0752.51227X90	czerwony RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K0752.51627X25	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K0752.51627X30	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K0752.51627X35	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K0752.51627X40	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K0752.51627X45	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K0752.51627X50	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K0752.51627X55	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K0752.51627X60	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K0752.51627X70	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K0752.51627X80	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K0752.51627X90	czerwony RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90

### Wskazówki do tego artykułu