

## Halogenglühlampe 13,5x50, GY6,35 42V 150W

Artikel-Nr. 42449

Lampenleistung: 150 W  
Lampenspannung: 42 - 42 V  
Lichtstrom: 3000 lm  
Sockel: GY6,35  
Farbtemperatur: 3000 K  
Durchmesser: 13.5 mm  
Gesamtlänge: 50 mm  
Geeignet für Backofen: Nein  
UV-Schutz: Nein  
Axiale Wendel: Nein  
Niederdrucktechnik: Ja  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: klar



Halogenglühlampe 13,5x50 Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar,  
Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzklasse: C

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.