

Artikelnummer: 166632

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 2604 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 100 l, 13-17 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung

Langbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 2604 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 100 l, 13-17 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung: Der Aktenvernichter 2604 CC von Ideal zeigt sich in einem klassischen Design. Dank der automatischen Öleinspritzung ist das weiße Gerät im Dauerbetrieb ohne Leistungsverlust nutzbar. Er entspricht der Sicherheitsstufe P-5 und zerkleinert zuverlässig im Partikelschnitt von 2 x 15 mm. Die beiden Schneidwerke aus Stahl vernichten gleichzeitig bis zu 17 Blatt Papier im Format DIN A4 einer Qualität von 70 g/m². Der 2604 CC besitzt ein innovatives Safety Protection System: eine patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe. Die Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns sorgt dafür, dass die hohe Schnittleistung stets gleich bleibt. Aufgrund des praktischen Standby-Modus sparen Sie Energie. Das Gerät schaltet sich ausserdem automatisch ab, wenn es 30 Minuten lang nicht benutzt wird. Auch, wenn der insgesamt 100 l fassende, hochwertige Schnittgutbehälter voll ist, kommt es zur sofortigen Abschaltung des Aktenvernichters. Der clevere Start- und Stopp-Mechanismus sorgt dafür, dass der Aktenvernichter 2604 CC von Ideal nur dann arbeitet, wenn die Lichtschranke getroffen wird. Während des Arbeitsvorganges hilft die Reversierautomatik dabei, lästigem Papierstau vorzubeugen. Dank des fahrbaren Holz-Unterschrankes kann das Gerät zudem leicht den Standort wechseln. Weitere Details:

- Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung
- Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop
- EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung
- Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
- Zweifache Motorsicherung
- SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an
- Schnittgutbehälter ohne Müllsack verwendbar
- Wechselstrommotor mit 640 W Leistung
- Mobiler Unterschrank mit Rollen
- Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff
- Sicherheitsstufe: P-5
- Schnittleistung: 13-15 Blatt bei Papierstärke 80 g/m², 15-17 Blatt bei 70 g/m²
- Schnittbreite: 2 x 15 mm
- Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 100 l
- Farbe: Weiss
- Masse: B 495 x T 470 x H 926 mm
- Gewicht: 48 kg
- Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen



Hersteller: Ideal

