

**Artikelnummer:** 30115

**Kurzbeschreibung:** Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Gitterböden, Fachlast 230 kg, B 1000 x H 2000 x T 600 mm

**Langbeschreibung:** Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Gitterböden, Traglast 250 kg, B 1000 x H 2000 mm: Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Gitterböden: verschweißter Vierkantrahmendraht für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüßen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen hochwertig epoxypulverbeschichtet Höhe: 2000 mm Grundfeld mit 4 Stützen 4 Kunststofffüße 5 Fachböden 1000 mm breit unterschiedliche Tiefen Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaserplatte pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



**EAN/GTIN:** 3612970784483