

Datenblatt:

Kabelbinder Premium PA6.6 in Natur und Schwarz

Unsere Premium-Polyamid 6.6-Kabelbinder sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke in Handwerk und Industrie. Bündeln, Verzurren, Ordnen - vom Elektroinstallateur bis zum Maschinenbauer - täglich erbringen die Kabelbinder bei anspruchsvollen Kunden Höchstleistungen. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeugen erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern erfüllen selbstverständlich auch die marktüblichen Normen (Brandverhalten, Zugfestigkeit, RoHS) für Kabelbinder. Die Kabelbinder sind sowohl von Hand zuziehbar, als auch mit einer Kabelbinderzange (Kabelbinderpistole) zu verarbeiten.



Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 mit < 3% Recycling-Anteil, halogen-, cadmium- und silikonfrei
Farben:	Natur (N) und Schwarz (S), weitere auf Anfrage
Einsatztemperatur:	-40°C bis +110°C (kurzzeitig)
Brandschutz:	Entflammbarkeit gemäß UL94V2 (selbstverlöschend)
Chemikalienbeständigkeit:	hohe Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette, Chloratlösungsmittel
UV-Beständigkeit:	schwarze Ausführung bedingt UV-beständig (2 Jahre)
Zertifikate:	UL, CE, GL, RoHS

Artikel (Auszug):

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Zugkraft	Farbe	VE
22001	K10025N	100 x 2,5mm	11kg	Natur	100
22002	K10025S	100 x 2,5mm	11kg	Schwarz	100
22007	K14036N	140 x 3,6mm	20kg	Natur	100
22008	K14036S	140 x 3,6mm	20kg	Schwarz	100
22024	K29048N	290 x 4,8mm	28kg	Natur	100
22025	K29048S	290 x 4,8mm	28kg	Schwarz	100
22042	K54078N	540 x 7,8mm	65kg	Natur	100
22043	K54078S	540 x 7,8mm	65kg	Schwarz	100
22052	K92090N	920 x 9,0mm	80kg	Natur	100
22053	K92090S	920 x 9,0mm	80kg	Schwarz	100
22064	K100012N	1000 x 12,5mm	110kg	Natur	100
22065	K100012S	1000 x 12,5mm	110kg	Schwarz	100