

Konfektionierter Gewebeschlauch aus PVC – leuchtgrün.

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch.

Hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün.

Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle

Stahl verzinkt.

(Nicht geeignet für schlagende/pulsierende Werkzeuge)



DSG6-5S

Betriebstemperatur: -15 °C bis +60 °C

**PVC-Gewebeschlauch-Set - leuchtgrün - mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle  
Stahl verzinkt**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Schlauchlänge m	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar
DSG6-5S	113783	6	12	5	12
DSG6-10S	113784	6	12	10	12
DSG6-20S	113785	6	12	20	12
DSG9-5S	113786	9	15	5	12
DSG9-10S	113787	9	15	10	12
DSG9-20S	113788	9	15	20	12