

Rollcart chariot à timon

force 150 kg, plateau longueur x largeur 700 x 425 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse caisse en bois, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage air



Numéro d'article: 532108

Rollcart Diable

Force 150 kg

chariot à timon

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 700 x 425 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse caisse en bois
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roues
- avec bandage air
- disposition des roues parallèle
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariot à timon	longueur	1630 mm
charge	150 kg	largeur	640 mm
rehausse	caisse en bois	barre directrice	oui
longueur de plateau	700 mm	norme européenne	non

largeur de plateau	425 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	pneumatique	air
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	parallèle
matériau de châssis	acier	garantie	5 années
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	15 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm