

# Feuille de données du produit



Article N°: 6953 Rouleur pour charges lourdes réglable

Equipements de manutention



Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets en acier, roulement à billes. Livraison: 2 rouleurs et 2 barres de réglage. Garantie: 2 ans.

## Détails techniques:

<b>Charge totale (kg)</b>	24000
<b>Longueur totale (mm)</b>	495
<b>Largeur totale (mm)</b>	288
<b>Hauteur totale (mm)</b>	110
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	425
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	220
<b>Nombre de axe</b>	4
<b>Nombre de roues</b>	16
<b>Roues (mm)</b>	83 x 85
<b>Type de pneu</b>	Tôle acier
<b>Remarques</b>	réglage: 850 - 1190 mm
<b>Poids (kg)</b>	88
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Code douanier</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976069531