



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 6952 Onderzetroller verstelbaar



Onderzetroller voor het eenvoudig en veilig transporteren van machines en andere zware voorwerpen. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Leveringomvang: 2 onderzetrollers en 2 verbindingstangen van rond staal. Garantie: 2 jaar.

## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	12000
<b>Totale lengte (mm)</b>	420
<b>Totale breedte (mm)</b>	268
<b>Totale hoogte (mm)</b>	110
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	350
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	200
<b>Antaal assen</b>	4
<b>Antaal rollen</b>	12
<b>Wielmaat (mm)</b>	85 x 90
<b>Wielen</b>	Nylon
<b>Wenk</b>	verstelbereik: 700 - 1190 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	38
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976069524