

**Artikelnummer:** 125254

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen "Grey Edition", Stahl/Holz, 2 Etagen, L 1000 x B 700 mm, bis 600 kg, anthrazitgrau/mittelgrau

**Langbeschreibung:** Tischwagen, Stahl/Holz, 2 Etagen, L 1000 x B 700 mm, bis 600 kg: Auch schwere Kisten oder Gegenstände müssen manchmal transportiert oder flexibel gelagert werden. Das ist ganz einfach mit dem großzügigen Tischwagen mit Ladeflächen Öj L 1000 x B 700 mm. Der Tischwagen ist aus stabilem und robustem Stahlrohr und Profilstahl geschweißt und mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung versehen. Er verfügt über zwei Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, wahlweise in unterschiedlicher Oberflächenfarbe. Die obere Platte trägt eine Last bis zu 200 kg, die untere hat eine Tragkraft von rund 400 kg. So transportieren oder lagern Sie auch schwere Dinge auf dem Wagen. Leicht bewegen lässt sich der Wagen dank der vier Rollen mit TPE-Bereifung. Zwei davon sind Lenkrollen mit Feststellern, zwei sind Bockrollen a'çâ,-â€œ so rollt er reibungslos, lässt sich aber auch an einem festen Standort sicher abstellen. Ladefläche: Material Plattformen: Holzwerkstoffplatte Maße: L 1000 x B 700 mm Obere Ladefläche Etagenhöhe: 900 mm Tragkraft: ca. 200 kg Untere Ladefläche Etagenhöhe: 270 mm Tragkraft: ca. 400 kg Rahmenkonstruktion und Bereifung: Obere Plattform mit Schiebebügel Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr und Profilstahl Pulverbeschichtet 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Mit Feststellern an Lenkrollen (gemäß EN 1757-3: Sicherheit von Plattformwagen) Thermoplastische Bereifung (TPE) Rad- a'Ëœ: 200 mm Naben mit Rillenkugellager Einsatzzweck: Für intralogistische Prozesse, Büro oder Versand Mobile Transporthilfe erleichtert die Beförderung von schweren Gegenständen Als zusätzliche Arbeits- oder Ablagefläche, auch im Werkstattbetrieb Weitere Details: Außenmaße: L 1197 x B 709 x H 900 mm Made in Germany 10 Jahre Garantie



**EAN/GTIN:** 4017976324029