

# Stecknüsse und Kunststoffeinsätze

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stecknuss Werkzeugstahl.  
Einsatz PETP-Sonder.

#### Ausführung:

Stecknuss verchromt.

#### Hinweis:

Stecknuss:

Stecknuss mit 1/2" Antrieb, Fabrikat Hazet. Speziell modifiziert zur Aufnahme der Kunststoffeinsätze. Über die Länge und innere Form der Stecknuss wird der Kunststoffeinsatz sicher gehalten. Dadurch erfolgt eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubkopf. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die metallische Berührung zwischen Stecknuss und Sechskantkopf bauartbedingt verhindert. Kontaktkorrosion ist somit ausgeschlossen.

Kunststoffeinsatz:

Kunststoffeinsatz zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der KIPP Produktlinie NOVOnox hygienic. Die polierten und empfindlichen Oberflächen werden geschützt und eine spätere Kontaktkorrosion vermieden.

Das Eindrücken in die Spezialstecknuss erfolgt von Hand. Über den Formschluss und die Klemmvorrichtung ist ein optimaler Halt in der Stecknuss gewährleistet. Zum Wechseln der verschlissenen Kunststoffeinsätze ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.


Bei definiertem Anzugsmoment (Festigkeitsklasse 6.8) weisen die Kunststoffeinsätze eine Standzeit von bis zu 1000 Wechselzyklen auf.

#### Zeichnungshinweis:

A) Stecknuss

B) Kunststoffeinsatz

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	D=Außendurchmesser	D1	L	T	SW=Schlüsselweite	SW1
K1361.1012	Stecknuss	15,3	22	36,6	10,6	10	-
K1361.1112	Stecknuss	16,6	22	37,3	10,1	11	-
K1361.1312	Stecknuss	19,1	22	37,3	10,6	13	-
K1361.1612	Stecknuss	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-
K1361.1912	Stecknuss	26,6	23	37	13,2	19	-
K1361.2112	Stecknuss	29	25	36,8	12,9	21	-
K1361.2712	Stecknuss	35,2	25	44,4	18,1	27	-
K1361.0502	Schoneinsatz	-	-	18	6	10	5

## Stecknüsse und Kunststoffeinsätze

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	D=Außendurchmesser	D1	L	T	SW=Schlüsselweite	SW1
K1361.0503	Schoneinsatz	-	-	18	6	10	5,5
K1361.0603	Schoneinsatz	-	-	18	6	10	6
K1361.0704	Schoneinsatz	-	-	18	6	10	7
K1361.0805	Schoneinsatz	-	-	18	6	11	8
K1361.1006	Schoneinsatz	-	-	19,5	10	13	10
K1361.1107	Schoneinsatz	-	-	21,5	11	16	11
K1361.1308	Schoneinsatz	-	-	21,5	11	16	13
K1361.1610	Schoneinsatz	-	-	22	13,5	19	16
K1361.1710	Schoneinsatz	-	-	21,5	12	21	17
K1361.1812	Schoneinsatz	-	-	21,5	12	21	18
K1361.1913	Schoneinsatz	-	-	21,5	12	21	19
K1361.2114	Schoneinsatz	-	-	26,5	18	27	21
K1361.2214	Schoneinsatz	-	-	26,5	18	27	22
K1361.2416	Schoneinsatz	-	-	26,5	18	27	24