



Orthomat® Diamond Arbeitsplatzmatte

Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte mit griffiger Oberfläche



- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffiger Tränenblechoberfläche.
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
- Optional: Orthomat® Safety Diamond mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung.
- Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102.
- Anti-Ermüdungsmatte beugt den Effekten von langen Stehphasen am Arbeitsplatz vor.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.



Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1,50 kg
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3,00 kg
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	38,00 kg
DAF010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	2,00 kg
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	51,00 kg
DAF010005C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	4,00 kg
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Gelb	1,50 kg
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	3,00 kg
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	38,00 kg
DAF010703C	0,9 m Laufmeter	Schwarz/Gelb	2,00 kg
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	51,00 kg
DAF010705C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	4,00 kg

Technische Spezifikation

Material	Offenzelliger PVC-Schaum
Oberseite	Rautenprofil
Materialstärke	9,5 mm
Rollenlänge	100 mm
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
Montage	Lose verlegbar
Reinigung	Oberfläche fegen/abwischen
Brandschutz	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
Herkunftsland	China
Garantie:	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:	F44

Technische Spezifikation

Tackifier empfohlen von F.Ball: F41

**Von F.Ball empfohlener Klebstoff
für hohe Belastung /
Nassbereiche:** F74, F81, F84

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de