

Productinformatie

74 06 180

Kracht-zijnsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



⚡ 1000 V 



Algemeen

Artikel-nr.	74 06 180
EAN	4003773022985
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	280 g
Afmetingen	180 x 57 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,7 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen