

Termékinformációk

92 11 01 ESD

Vágócsipesz ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Kifejezetten precíziós munkához: kiváló minőségű, martenzites edzett acél, kemény és nagyon ellenáll a korróziónak
- Rozsdamentes acél, vékony, kúpos kialakítással a maximális pontosság érdekében rendkívül kicsi tárgyak szűk helyen való vágásához, darabolásához és szeleteléséhez
- Az elektronikai ipar számára, valamint javításokhoz és kézművességhez ajánlott
- Főleg lágú réz, arany vagy ezüst huzalok, valamint mágneses huzalok vágására alkalmas
- Rendkívül kemény és éles ferde csípőfogó
- Csak az ESD változat: lehetővé teszi a dolgozó és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
- Rozsdamentes acél

Általános

Cikkszám	92 11 01 ESD
	15AGW.S.N.0
EAN	4003773086727
Anyag	rozsdamentes acél
Súly	26 g
Méret	115 x 11 x 17 mm
Szabvány	DIN EN 61340 -5-1

Műszaki jellemzők

Felület	káprázatmentesítve
Kivitel	hajlított csúcsok
Csúcs szélessége (A)	4,75 mm
Csúcs szélessége (B)	10 mm
Verzió csipesz hegye	Vágás
Rezistent la corozione	igen
ESD-engedély	igen
VDE-engedély	nincs
Szakágak	Ipar Elektronika
Viselkedés	villamosan levezető

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

