

fetra chariot peu encombrant

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, rehausse 1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau, étage supérieur rabattable, plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118633



fetra Chariot peu encombrant

Force 400 kg

chariot peu encombrant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- structure en acier
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau
- étage supérieur rabattable
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	2 pièce
type de chariot	chariots à dossier	fonction rabattable	étage supérieur rabattable
type de chariot à dossier	chariot peu encombrant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	850 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	500 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	disposition des roues	rectangulaire
surface de plateforme	antidérapant	couleur	bleu brillant // RAL5007
exécution de plateforme	imperméable	garantie	10 années
rehausses	1 ridelle (tube d'acier) et 1 plateau	équipement plateau	plateforme en panneau de contreplaqué revêtu de résine phénolique antidérapant et étanche à l'eau
emboîtable	oui		1 pièce
matériau	acier	Poids	33 kg