


opvangbak

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 780 x
3850 x 1460 mm, met 3 aftapbokken,
van staal gelakt in RAL6011
resedagroen



Artikelnummer: 142112

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 780 x 3850 x 1460 mm
- met 3 aftapbokken
- van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1460 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	gelakt
capaciteit	3 x IBC	kleur	resedagroen // RAL6011
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	aftapbok
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en	onderrijdbaar	ja

stof	brandbare stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	780 mm	verrijdbaar	nee
breedte	3850 mm	gewicht	385 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm