

## fetra

### boordwandwagen

#### MULTIVARIO

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 850 x 500 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
schotten, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 148555

## fetra Boordwandwagen MULTIVARIO

### draagvermogen 500 kg

boordwandwagen


- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 250 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- wanden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	ja
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	boordwandwagen	in-/uitklapbaar	nee

draagvermogen	400 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	250 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	850 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	4 schotten	oppervlak onderstel	m. poedercoating
constructies functie	wanden uitneembaar	kleur	briljantblauw // RAL5007
hoogte constructies	250 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
wand functie	uitneembaar	garantie	10 jaar
nestbaar	nee	gewicht	30 kg
materiaal verwerking	gelast		

## Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158759		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 160 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158805		laadvlak voor dolly, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225618		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 500 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309734



wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar