

## Rollcart boordwandwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 670 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
schotten, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden

Artikelnummer: 157981



## Rollcart Boordwandwagen

boordwandwagen












- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 670 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	boordwandwagen	borgrand	nee
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

laadhoogte	285 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	670 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wiel-ø	200 mm
constructies	4 schotten	hoogte	990 mm
hoogte constructies	230 mm	lengte	1120 mm
nestbaar	nee	breedte	700 mm
materiaal	staal	oppervlak onderstel	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	nee	gewicht	43 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158406		wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 400 kg, wiel Ø x breedte 230 x 65 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4

158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar