

Rollcart montagewagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs/RAL5010
gentiaanblauw, met 3 sleufplaten,
met 4 lade(n), hoogte x lengte x
breedte 1900 x 1111 x 600 mm, met
TPE-banden

Artikelnummer: 158120



Rollcart Werkbank- en montagewagen

Draagvermogen 400 kg

montagewagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- platform van hout
- met afrolrand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met sleufplaat
- met 3 sleufplaten
- met 4 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 1900 x 1111 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	montagewagen	banden	TPE
draagvermogen	400 kg	wiel-ø	160 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	600 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	1 kast, 4 lades	materiaal	staal/hout
materiaal platform	hout	materiaal verwerking	romp gelast
platform uitrusting	afrolrand	elektrisch geleidend	nee
laden aantal	4 stuks	schuifbeugel	1 stuks
type plaat	sleufplaat	wielstand	rechthoekig
sleufplaten aantal	3 stuks	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	1900 mm	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
lengte	1111 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	600 mm	gewicht	80 kg

Gerelateerde Producten

158407



4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar