

Thurmetall Mobiële roldeurkast

THURMETALL

hoogte x breedte x diepte 1813 x 1005 x 691 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen, romp in duifblauw

Artikelnummer: 158476



Thurmetall mobiele roldeurkast

Mobiële roldeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1813 x 1005 x 691 mm
- staalconstructie
- gelaste staalconstructie
- roldeur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 100 kg
- uitrusting: legborden
- met verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- romp in duifblauw

Technische details

meubeltype	kast	elektrisch geleidend	nee
type kast	werkplaatskast	kleur romp	duifblauw
type deur	roldeur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1813 mm	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte	1005 mm	materiaal	staal
diepte	691 mm	scheidingswand	nee

kast uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	4 stuks	greep	verzonken greep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	ja
draagvermogen legbord	100 kg	gewicht	180 kg