

etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit, wielen met massief rubberbanden



Artikelnummer: 203145

Etagewagen

met verticale beugels

etagewagen


- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1100 x 545 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- wielen met massief rubberbanden
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	545 mm
type wagen	etagewagen	euronorm	nee
lengte laadvlak	990 mm	etage-inrichting	recht
breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	920 mm	banden	massief rubber
etages aantal	3 stuks	wiel-Ø	125 mm
draagvermogen	150 kg	elektrisch geleidend	nee

materiaal platform	hout	schuifbeugel	2 stuks
oppervlak platform	met kunststof laag	in-/uitklapbaar	nee
constructies	geen	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	zuiver wit // RAL9010
lengte	1100 mm	gewicht	38 kg

Gerelateerde Producten

176175		rem voor transportwaggen, voor diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs