


## Wilms chauffage infrarouge IR3

Avec 1 niveau(x) de chauffage,  
hauteur x longueur x largeur 630 x  
320 x 470 mm, manutention facile  
avec Poignée de transport, en jaune

Numéro d'article: 243740



**Wilms**



### chauffage infrarouge

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers pour transfert de chaleur ponctuel
- Avec 1 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3 kW
- hauteur x longueur x largeur 630 x 320 x 470 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP42 : étanche à la poussière et aux projections d'eau
- manutention facile avec Poignée de transport
- en jaune

## Détails techniques

fournitures de bureau radiateur

alimentation bloc d'alimentation  
230V/50 Hz

type de radiateur	chauffage infrarouge	indice de protection IP	42 : étanche à la poussière et aux projections d'eau
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	jaune
convient pour (application)	transfert de chaleur ponctuel	poignée	Poignée de transport
Niveaux de chauffage	1	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
Puissance de chauffage	3 kW	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
hauteur	630 mm	Marque selon le registre allemand	Wilms
longueur	320 mm	Poids	10 kg
largeur	470 mm		