

## Krause

### dubbele ladder

STABILO® Professional

trap beide zijden, 2 x 8 diepe treden,  
standhoogte 1,3 m, balklengte 1,85  
m, van hout

Artikelnummer: 244239



dubbele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 8 diepe treden
- standhoogte 1,3 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,3 m
- balklengte 1,85 m
- treden diepte 80 mm
- trede- of sport-boomverbinding geschroefd
- Verhoogde stabiliteit door verstevigde hoeken
- veilig in gebruik door banden
- uitgerust met veiligheidsstrips
- van hout
- Opgesteld hoogte 1,75 m
- gewicht 13,2 kg
- 10 jaar garantie




## Technische details

stijgtechniek staande trap

sport-/dwarsverbinding geschroefd

laddertype	dubbele ladder	veiligheidsuitrusting ladder	banden
materiaal	hout	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	ladder uitrusting	veiligheidsstrips
lengte paal	1,85 m	versteviging	verstevigde hoeken
werkhoogte	3,3 m	ladder voor op de trap	nee
standhoogte	1,3 m	in-/uitklapbaar	ja
type trede/sport	diepe treden	verrijdbaar	nee
treden aantal	2 x 8	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	13,2 kg
hoogte	1,75 m		

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen