

## fetra tafelwagen

draagvermogen 300 kg, Met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 299539



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tafelwagens

### Draagvermogen 300 kg

tafelwagen

- draagvermogen 300 kg
- Met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                      |                |                       |                          |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen | uitrichting duwbeugel | horizontaal              |
| type wagen           | etagewagen     | in-/uitklapbaar       | nee                      |
| draagvermogen        | 300 kg         | wielen aantal/soort   | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| lengte laadvlak      | 1000 mm        | banden                | TPE                      |
| breedte laadvlak     | 600 mm         | diameter wiel         | 125 mm                   |
| etages aantal        | 3 stuks        | wiellager             | groefkogellager          |
| materiaal etage(s)   | hout           | wieluitrusting        | zwenkwielen met rem      |
| etage(s) uitrusting  | stalen frame   | wielstand             | rechthoekig              |
| etage-inrichting     | recht          | oppervlak             | m. poedercoating         |
| hoogte               | 820 mm         | kleur                 | briljantblauw // RAL5007 |
| materiaal            | staal          | norm                  | EN 1757-3 (rem)          |
| materiaal verwerking | gelast         | garantie              | 10 jaar                  |
| euronorm             | nee            | duwbeugel aantal      | 1 stuks                  |
| constructies         | geen           | gewicht               | 49 kg                    |
| elektrisch geleidend | nee            |                       |                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158758 |    | wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar   |
| 158816 |   | scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm  |
| 225606 |  | anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 1066 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm                    |
| 225609 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225611 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw      |
| 225613 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw     |
| 225614 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw      |
| 225615 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw     |
| 225622 |  | pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw   |
| 309687 |  | wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar   |

309723



wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar