

VARIOfit pallet-stapelbeugel

met kleminrichting, constructie van staal (gelast), belasting 750 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm, nuttige hoogte 1200 mm, beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 309494



VARIOfit



VARIOfit Pallet-stapelbeugel

pallet-stapelbeugel



- met kleminrichting
- constructie van staal (gelast)
- belasting 750 kg
- hoogte 1200 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm
- nuttige hoogte 1200 mm
- 3-voudig stapelbaar
- beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

type verpakking	pallet-stapelbeugel	diepte	1000 mm
uitvoering stapelbeugel	met kleminrichting	last	750 kg

materiaal	staal	stapelbaar	ja
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
nuttige hoogte	1200 mm	kleur	blauw // RAL 5012
voor palletafmetingen	1200 x 1000 mm	uitvoering	type 2
hoogte	1200 mm	gewicht	29 kg
breedte	1200 mm		

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs