

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met TPE-  
banden, diameter x breedte 50 x 18  
mm, naaf met kogellager, centrale  
rem, velg van kunststof, bevestiging  
met ruggat, Ø 10,2 mm

Artikelnummer: 501663



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

transporttechniek	rollen	ruggat	10,2 mm	
	roltype	apparaatwiel	materiaal behuizing	staal
	bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
	wiel uitvoering	Tweelingwiel	rem	centrale rem
	draagvermogen	60 kg	draadvangkappen	nee
	banden	TPE	totale hoogte	73 mm

wiel-ø	50 mm	wielbreedte	18 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	36 mm
wiellager	kogellager	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
bevestigingselement	ruggat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechrommeerd
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,32 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken