

## ZARGES

### escabeau industriel

Z600

exécution NL national, accès double face, 2 x 10 marches avec inserts en plastique (estrade incl.), longueur de lisse 2,83 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 503462



## ZARGES Escabeau industriel Z600

### Exécution NLDouble accès

escabeau industriel






- exécution NL national
- accès double face
- 2 x 10 marches avec inserts en plastique (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,83 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 15,7 kg

- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau industriel	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
Variante nationale	exécution NL	étrier de sécurité	non
matériau	aluminium	protection contre l'écartement	oui
utilisation	double face	exécution échelle	à deux parties
Longueur de lisse	2,83 m	bac	non
nombre de marches	2 x 10	surface de longerons	anodisé
type de marche/d'échelon	marches avec inserts en plastique	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	soubassement	pieds d'échelle amovibles
largeur	650 mm	norme	DIN EN 131 professional
rabattable	oui	garantie	10 années
roulant	non	Poids	15,7 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE