

Lacont PE-kast voor gevaarlijke stoffen

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen, hoogte x breedte x diepte 1835 x 1040 x 510 mm, dubbele vleugel deur, 3 niveau(s) met RVS legbord, onder 1 niveau met bodempvangbak, romp in wit, front in blauw

Artikelnummer: 505283



Lacont Milieukast

van PE

PE-kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1835 x 1040 x 510 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1490 x 820 x 440 mm
- constructie van polyethyleen
- dubbele vleugel deur
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 3 niveau(s) met RVS legbord, onder 1 niveau met bodempvangbak
- draagvermogen per niveau 50 kg
- opvangvolume bodempvangbak 40 l
- onderbouw sokkel
- romp in wit
- front in blauw
- voldoet aan de eisen conform TRGS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV



Technische details

meubeltype	kast	legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	draagvermogen legbord	50 kg
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	vloeropvangbak	ja
opslagplaats	in de werkruimte	opvangvolume vloeropvangbak	40 l
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	type deur	dubbele vleugeldeur
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	afsluitbaar	ja
hoogte	1835 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1040 mm	materiaal	polyethyleen
diepte	510 mm	materiaal vloer	RVS
binnenhoogte	1490 mm	kleur romp	wit
binnenbreedte	820 mm	kleur voorkant	blauw
binnendiepte	440 mm	onderbouw	sokkel
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
legborden / schappen aantal	3 stuks	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 526
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	63 kg

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage