

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714721



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem


- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| transporttechniek | rollen | zwenklager | kogellager |
| roltype | transportapparaatwielen | rem | Dubbele rem |
| bouwmodel | zwenkwiel | draadvangkappen | nee |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| draagvermogen | 70 kg | totale hoogte | 128 mm |
| banden | massief rubber | naaflengte | 39 mm |
| wiel-ø | 100 mm | naafboorgat | 12 mm |
| materiaal velg | kunststof | wielbreedte | 30 mm |
| wiellager | glijlager | uitlading | 33 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen | loopvlak eigenschap | niet-strepend |
| bevestigingselement | ruggat | gat achterkant ø | 12,2 mm |
| elektrisch geleidend | nee | oppervlak behuizing | verzinkt |
| ruggat | 12,2 mm | kleur velg | zwart |
| materiaal behuizing | staal | gewicht | 0,85 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 714787 |  | wiel, draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |