

## fetra aluminium krattensteekwagen

draagvermogen 200 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van aluminium, gelast

Artikelnummer: 998684



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Aluminium krattensteekwagen

### Draagvermogen 200 kg

aluminium krattensteekwagen



- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 590 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van aluminium, gelast
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- 10 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	krattensteekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	kunststof

diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	hoogte	1300 mm
materiaal	aluminium	breedte	590 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	7 kg
trapslede	nee		

## Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar