



## DULUX® L

OSRAM DULUX® L ouvrent des perspectives intéressantes aux éclairagistes.

Sa lumière agréable et économique permet une utilisation in conventionnelle aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur - idéal pour l'éclairage de petites surfaces.

### Ampoule fluocompacte DULUX® L LUMILUX, culot: 2G11


- classe d'efficacité énergétique: G
- durée de vie: 20.000 heures
- dimmable: oui
- tensions: 220 - 240 Volt
- lieu d'installation: au choix
- très économique
- excellent rendement lumineux
- longueur inférieure par rapport aux tubes fluorescents

#### Exemples d'utilisation:


- bureaux, services publics
- éclairage de boutiques
- supermarchés et grands magasins
- hôtels, restaurants
- éclairage en industrie




Visuel de référence: Ampoule fluocompacte DULUX® L LUMILUX



Label d'efficacité énergétique 63000212



Label d'efficacité énergétique 63000213



Label d'efficacité énergétique 63000230

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
36 watts	40 watts	2.900 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	38,0 kWh / 1.000h	G	17,5 mm	411 mm	010786	63000212
55 watts	60 watts	4.800 lm	80 Ra	3.000 K (blanc chaud)	58,0 kWh / 1.000h	G	17,5 mm	533 mm	298917	63000230
		4.800 lm	80 Ra	4.000 K (blanc froid)	58,0 kWh / 1.000h	G	17,5 mm	533 mm	295879	63000213