

brennenstuhl®

## Lampe d'extérieur LED gonflable OLI Air

- lampe de camping gonflable de 500 lm
- est alimentée par une source externe (par ex. banque d'alimentation) via un câble USB d'1 m fixé à la lampe
- peut être fixée facilement via les trois aimants, les languettes de suspension et une bande adhésive supplémentaire située au dos
- nombreuses possibilités de fixation à des tentes ou des voitures
- gonfler les tubes LED, les raccorder à une source d'électricité et régler l'aluminosité souhaitée
- l'air peut être évacué en pressant légèrement la valve
- la lampe de camping peut ainsi être rangée dans un sac peu encombrant
- offre une température de couleur de 6500K en blanc lumière du jour et son intensité peut être réglée en continu de 100 - 20 %

### Données techniques :

- flux lumineux : 500 lm
- bouton marche/arrêt
- lumière à intensité variable en continu de 100 - 20 %
- température de couleur : 6500K
- indice de protection : IP66
- consommation : 4 W
- rendement lumineux : 125 lm/W
- longueur du câble : 1 m
- dimensions : (L)650 x (P)50 x (H)60 mm • poids : 110 g
- la livraison comprend 1 câble USB d'1 m, une bande adhésive de 200 mm et un sac de rangement

### Exemples d'utilisation :

- grâce à sa légèreté et à sa compacité, convient parfaitement :  
aux activités en extérieur, au camping, aux tentes, aux loisirs, à la randonnée ou à la pêche - le compagnon parfait pour toutes les aventures



Lampe LED d'extérieur gonflable OLI Air



Lampe LED d'extérieur gonflable OLI Air, avec câble



Visuel de référence : présente le gonflage de la lampe



Visuel de référence : présente le rangement facile dans le sac



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit

Lampe LED d'extérieur gonflable OLI Air 1

Numéro de fabricant

1173740000

Code

11271198