

Art.-Nr. Part No.:	1600-0441	Abbildung Picture: 
Art.-Name Item name:	Handspotlight HS230B LED	
Projekt Project:	810676	
Dokumentversion Document version:	V0	

Leuchte Lamp:		COB-LED		Strahler Spot light			
#	Beschreibung Description						
1.	Leuchtmittel Illuminants	3 W	COB-LED	3 W	LED		
3.	Lichtstrom [Lumen] Luminous flux / Light output [Lumen]	210 lm		125 lm			
4.	Maximale Beleuchtungsstärke @ 0.5m Peak beam illuminance @ 0.5m	104 lx		11395 lx			
5.	Leuchtweite Beam distance	20 m		213 m			
6.	Leuchtdauer Run time	4 h 30 min		8 h 30 min			
10.	Farbtemperatur (Kelvin) Colour temperature (Kelvin)	6000-7000 K		10000-14000 K			
11.	Farbwiedergabeindex (CRI) Colour rendering index (CRI)	>70 Ra		>75 Ra			
12.	Risikogruppe Risk Group	RG0		RG0			
13.	Mindest-Abstand zu beleuchteten Gegenständen Min. distance from lighted objects	5 cm		5 cm			
16.	Schutzklasse Protection class	3					
17.	Umgebungs-Temperatur im Licht-Betrieb Ambient temperature at light operation	-10	° C ...	25	° C		
18.	Gehäusematerial Housing material	ABS					
19.	Gehäuseabmessungen Housing dimensions	80	x	122	x	157	mm
25.	Kompatible Batterien Compatible non-rechargeable batteries	Alkaline		3x Mignon AA			
40.	Schutzart (IP-Kode) Ingress Protection Marking (IP code)	IP 20					
41.	Stoßfestigkeitsgrad (IK-Kode) Protection against mechanical impacts (IK code)	-					
43.	Schalter-Funktionen Switch functions	1. Strahler an Spot light on, 2. Strahler aus Spot light off, 3. COB an COB on, 4. COB aus COB off					
44.	Netto-Gewicht (Lampe inkl. Batterien) Net Weight (Lamp incl. batteries)	314 g					
45.	Weitere Merkmale More features	- 360° drehbarer Handgriff mit 2 arretierbaren Positionen 360° rotate able hand grip with 2 lockable positions - 90° ausklappbarer Fuß 90° fold-out foot - Gummierter Lampenkopf und Griff Rubber torch head and handle					
46.	Garantie Warranty	3 Jahre Years					
47.	Enthaltenes Zubehör Included accessoires	- Mehrsprachige Bedienungsanleitung Multilingual operating instruction - Garantiekarte Warranty card - 3 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label 3 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Batteriekartusche Battery cartridge					
54.	Verpackung Package	Farbige Faltschachtel Coloured folding box					
55.	Lagertemperatur Storage temperature	-10 °C...50 °C					
56.	Empfohlene Lagerbedingungen Recommended storage conditions	Temperatur Temperature:		5...25 °C			
		Luftfeuchtigkeit Relative humidity:		45...75 %			
62.	Ruhezustands-Stromentnahme aus Akku Stand-by current drain out of the battery pack	0 µA (max.)					
64.	Approbationen Approvals	CE					

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de

Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raum-Beleuchtung im Haushalt geeignet. |

This lamp is designed for mobile use, the LED lamp included is not suitable for household room illumination.

Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar. | The luminaire is not designed for a replacement of the LED.

Zeichnung | Drawing:

Batteriefach-Verschluss |
Battery compartment fastener

Arretierungsfunktionslöser |
Lock releaser

Gummierter Lampenkopf und Griff |
Rubber torch head and handle

**90° ausklapp-
barer Fuß |**
90° fold-out
foot

**360° drehbarer Handgriff mit
2 arretierbaren Positionen |**
360° rotate able hand grip
with 2 lockable positions

COB-LED

Schalter | Switch

Strahler-LED |
Spot light LED

Reflektor | Reflector

