

# HSM SECURIO P44i - 3,9 x 40 mm



Artikelnummer	00000000001873121
EAN	4026631058452
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	3.9 mm
Partikellänge	40 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	43-45
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	48-50
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, USB-Stick

Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2696
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	110 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50-60 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	105 kg
Farbe	weiß