

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 6
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 2,6
m, Handlauf beidseitig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 139754



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

platzsparend zu lagern

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,4 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,4 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,6 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 0,88 m breit
- rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
- schnell und platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium



- Aufgestellt Höhe 2400 mm
- Gewicht 20,6 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	schnell und platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	Breite Quertraverse	0,88 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	2,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
Standhöhe	1,4 m	Sicherheitsbügel	ja
Breite Podest	500 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	450 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	3,4 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	2400 mm	Gewicht	20,6 kg
klappbar	ja		