

Helge Nyberg

Leiterwagen

Serie 100

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 620 x 425
mm, Etage(n) aus Holz, mit
stirnseitiger, ausziehbarer Leiter,
Gestell mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, mit Gummi-
Bereifung

Artikelnummer: 146173



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Leiterwagen Serie 100

Traglast 200 kg

Leiterwagen

- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 620 x 425 mm
- Etage(n) aus Holz
- mit stirnseitiger, ausziehbarer Leiter
- Aufbau 3 Trittstufen
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Höhe x Länge x Breite 1120 x 890 x 460 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Bereifung | Gummi |
| Wagentyp | Leiterwagen | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Traglast | 200 kg | Material | Stahlrohr |
| Ladeflächenlänge | 620 mm | elektrisch leitend | nein |
| Ladeflächenbreite | 425 mm | Etagenausrichtung | gerade |
| Höhe | 1120 mm | Aufbauten | 3 Trittstufen |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Wagen Ausstattung | stirnseitige, ausziehbare Leiter |
| Etagentyp | Holzplatte | Radanordnung | rechteckig |
| Material Etage(n) | Holz | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Traglast Etage | 100 kg | Radlager | Kugellager |
| Länge | 890 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Breite | 460 mm | Gewicht | 28 kg |