

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung,  
Nabe mit Schwenklager,  
Durchmesser 125 mm, Naben Länge  
50 mm, Totalfeststeller, Felge aus  
Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243368

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 220 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 50 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	220 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Elastik	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,13 kg