

ZARGES

Fahrbares Klappgerüst

Standhöhe 0,95 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 1200 mm, Gerüsthöhe 1,65 m, Breite x Tiefe 1350 x 1800 mm, Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte

Artikelnummer: 550486



ZARGES Klappgerüst

ohne Aufbaueinheit

Fahrbares Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
- Standhöhe 0,95 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 1200 mm
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Gerüsthöhe 1,65 m, Breite x Tiefe 1350 x 1800 mm
- türgängig
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Breite x Tiefe 850 x 250 mm
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Nutzung beidseitig
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte

- Aufbau: schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und Steckverbindungen
- Gerüstgruppe 3
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 62,8 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Durchstiege	1 Durchstiegsklappe
Gerüsttyp	Klappgerüst	Geländer	nein
Material	Aluminium	Gerüst Funktion	türgängig
Material Gerüst	Aluminium	Nutzung	beidseitig
Material Plattform	Siebdruckplatte	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Gerüsthöhe	1,65 m	klappbar	ja
Standhöhe	0,95 m	fahrbar	ja
Arbeitshöhe	2,95 m	Unterbau	4 Lenkrollen
Breite Bühne	1800 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Tiefe Bühne	1200 mm	Aufbau	schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und Steckverbindungen
Bühnen Anzahl	1	Gerüstgruppe	3
Breite	1350 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Tiefe	1800 mm	Garantie	10 Jahre
Breite geklappt	850 mm	Gewicht	62,8 kg
Tiefe geklappt	250 mm		

Dazu passt auch ...

149471		Elektro-Bauseilwinde, Zuglast 80 kg, Bauhöhe 605 mm, Hubhöhe 23 m
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
508418		Verbotsschild, "Zutritt für Unbefugte verboten", Aufkleber, aus Folie, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 148 x 105 mm
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend

