


# Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53165

Artikelnr. 6112620



Binnenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van genaodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklekt. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.




**Alu** Aluminium

## Stamgegevens

Bestelnr.	6112620
Type	GA-IS53165RW
Dimensie	175x175x165
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	100,10 kg/100 st.

## Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Zijhoogte	53,00 mm
Aantal deksels	0
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	Symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 165 mm
Voor kanaalbreedte	165,00 mm
Voor kanaalhoogte	53,00 mm
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °