

Inbouwdozen Traditioneel

U40 Inbouwdoos Ø 16 mm, slof 10 st.

- 360° graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.
- Halogeenvrij.



Artikelnr.:	AT1222
EAN:	8712259256535
Verpakkingshoeveelheid	25 x 10 st.
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	82 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	82 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	40 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Aantal invoeren	1
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Ja
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Ja
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee

Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	25

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.