

## Flexibele buis

**Electroflex crème Ø 16 mm, 100 m**

- Geseald verpakt.
- Binnendiameter: Ø 11,5 mm

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT9510</b>
EAN:	8712259013176
Kleur	Beige
Binnen diameter	11.5 mm
Verpakkingshoeveelheid	1 rol à 100 m
Diameter	16 mm
Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Nee
RAL-nummer	
Slagvastheid	Medium (klasse 3)
Geschikt voor verwerking in aarde/ ondergrond	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	11.5 mm
Met mof	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Buigweerstand	Buigzaam
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Extra gladde binnenlaag	Ja
Met meterindicatie	Nee

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22.

Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen.

Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton.

Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines.

En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.