

GU10 Acier brossé 375lm 3000K Ra>90

Codes-articles: 830963
EAN: 7021988309636

**Électrique**

System wattage: 6W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 52, C10: 54, C16: 86

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Prise: GU10
Luminous flux: 375lm
Efficacité: 63 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 36°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Énergie et approbations

Classe d'efficacité énergétique: G
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition


Couleur: Acier brossé

Dimensions

Longueur (mm) L: 65
Largeur (mm) W: 50
Hauteur (mm) H: 50
Poids (kg) brutto/netto: 0.065 / 0.0615

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 50 x 50 x 60



7 0 2 1 9 8 8 3 0 9 6 3 6