

Circulus Geborsteld Staal 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 297001
 EAN: 7021982970016



Elektrisch

System wattage: 19W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1345lm
 Werkzaamheid: 71 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 UGR: UGR<25

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
 Kleur: Geborsteld staal
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 45
 Diameter (mm) D: 360
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.52 / 2.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 55



7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 1 6