


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX 150 NR. 150001

Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 150 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE. ZUM SCHNEIDEN, SCHABEN UND RITZEN.

Bestellnummer 150001.12

Dreimal die Höchstnote.

Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.

3in1-Klingenkopf

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

Verdeckt liegende Klinge

Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Gute Führung

Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.




Kein Klingewechsel

Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.

Ergonomisch geformt

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

ANWENDUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Kein Klingenwechsel



Hoher Abriebschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Schabereich



Klebebandritzer



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien



Karton: bis 2-lagig



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Klebeband



Kunststoffumreifungen



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



Filz



Aufkleber, Etikett

Montierte Klinge

Klingenstärke 0,30 mm.

KLINGENWECHSEL

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 150001.12	Verpackungseinheit	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm	Maße Umkarton	154 x 113 x 40 mm
Gewicht Messer	24,4 g	Gewicht Umkarton	295,0 g
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff	EAN-Code Umkarton	4002632972133
Schnitttiefe	6,2 mm	Zolltarifnummer	82119200

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	09. Juli 2018
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 603686-6707-55094-2018

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

3. Ersatzteiltausch: Dieses Messer ist ein Einwegprodukt. Ein Klingenwechsel oder der Austausch von anderen Bauteilen ist nicht vorgesehen. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. Achtung, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com