



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2446 Rollschrank



Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugssperre. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	150
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	650
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	550
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	550
<b>Gesamttiefe (mm)</b>	650
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	875
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	54
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976024462